

**Garant****Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216550 10
GTIN	4045197685520
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	42 mm
passende vendeskærsplatter	260986 HB725-1
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Maks. affasnings-Ø $D_{maks}$	32,5 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Antal skær Z	2
Ø D	10,4 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad	90 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer	219844
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0