

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplade med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Pladetykkelse: 3,5 mm

Hjørneradius: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	APMT 100305 TR
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	205 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	175 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		