

Garant**APGT 1003 PDTR, HB7805, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215944 ALU
GTIN	4045197658210
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Pladetykkelse: 3,18 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,12 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
ISO-kode, vendeskærplatte	APGT 1003 PDTR
Type	HB7805
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,18 mm

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning