

Garant**Fasfræser 45°, med gevind, Ø D: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216102 8
GTIN	4045197469908
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M6
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	23 mm
Udhængslængde L_1	14 mm
Maks. affasnings-Ø $D_{\text{ maks}}$	20,2 mm
Skær-Ø D_c	8 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Mindste indkørings-Ø $D_{\text{ min}}$	20,4 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Ø D_2	9,75 mm
Antal skær Z	1

Skaftudførelse	med gevind
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219805
Vendeplatteskruesæt10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP