

**Blæsepistol, kunststof med fastmonteret rør, Længde blæserør: 90mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080250 90
GTIN	2050000970252
Artikelklasse	08A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.

**Anvendelse:**

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

**Leveringsomfang:**

Inklusive stålstiknippel nr. 080290 str. 1/4.

**Bemærk:**

**CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. Ø 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.**

**Teknisk beskrivelse**

Længde blæserør	90 mm
Gennemstrømningsværdi	500 l/min
Produkttype	pistol

**Tilbehør**

Afskærmning, transparent til blæsepistol Udvendig Ø 100 mm	080256 100
Sæt med rørdyser og støjsvage dyser	080257
Magnetholdersæt Serie	080261
Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080290 1/4