

Garant**Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216100 16
GTIN	4045197133465
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Maks. affasnings-Ø D_{maks}	28,3 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Samlet længde $L_{i alt}$	110 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Udhængslængde L_1	20,5 mm
Antal skær Z	2
Ø D	16 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt10 dele	219805
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt10 dele	219804