

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215920 INOX
GTIN	4045197303240
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 100305 TR
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	600 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		