

Garant**ANGT 160605 PPTR, HB7830, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

ANGT 160605 PPTR ST1400 Hjørneradius: 0,5 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,13 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGT 160605 PPTR
Type	HB7830
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	310 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	270 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		