

Garant**Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216550 6
GTIN	4045197685513
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	260982 HB725-1
Maks. affasnings-Ø D_{maks}	21 mm
Udhængslængde L_1	35 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Antal skær Z	2
Ø D	6,2 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad	90 grader
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm

211750 1,2

Spændeskruer Type 1

219795 1

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP

674252 8IP