

**HOLEX****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Artikelklasse	220

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden indvendig køling.

**Bemærk:**GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	48 mm
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,7 Nm)
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Maks. udv. Ø $D_{maks}$	63 mm
Antal skær Z	4
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	MTC
Norm	Fabriksstandard
Produkttype	Planfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219848
-----------------------------	--------