

**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Artikelklasse	220

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden indvendig køling.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Skær-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Antal skær Z	6
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	113 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	MTC
Norm	Fabriksstandard
Produkttype	Planfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219848
-----------------------------	--------