

**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Artikelklasse	220

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Maks. udv. Ø D _{maks}	93 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Antal skær Z	6
Skær-Ø D _c	80 mm
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	MTC
Norm	Fabriksstandard
Produkttype	Planfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219848
-----------------------------	--------