

**6-kantet hoved, 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637687 10
GTIN	4067263069997
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kunststofisolering **op til 1000 V** iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer (nr. 637681 – 637689) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Teknisk beskrivelse

Længde	45 mm
Ø på udgangsside	20 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-topnøgler
Overflade	kunststofisoleret
med AS-Drive-profil	nej
Produkttype	Topnøgleindsats

