

Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212255 UNI
GTIN	4045197302502
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHW 1003 MOTN

Type: UNI

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHW 1003 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7520
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	210 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	240 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		