



## Permanentmagnet-geringsholder, Ferrit



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085966
GTIN	2050000965388
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle sideflader inklusive prismer er magnetiske. **Prismefladerne egner sig til runde materialer.** Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.

#### Anvendelse:

Til kraftig og stiv understøtning af runde dele (rør-Ø op til 76 mm) i forskellige vinkelpositioner.

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	43 mm
Maks. nom. holdekraft	680 N
maks. rør-Ø	76 mm
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Vægt	1,65 kg
Længde	184 mm
Højde	45 mm
forudindstillet vinkel	45 grader
Materiale, magnetkerne	Ferrit

Produkttype

Magnet-geringsholder