

Garant**RDEX 12T3 MOSN, HB7535, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212280 INOX
GTIN	4045197303783
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDEX 12T3 MOSN
Skæremateriale	HM
Type	HB7535
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	175 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	175 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		