



## Båndslibemaskine, Type: 72227561



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Rørremsliber med **ekstremt høj kapacitet til fjernelse af materiale**. Ideel til **bearbejdning af rør og rørbøjninger** – rengøring, fjernelse af misfarvninger, bortslibning af svejsesamlinger som forberedelse til polering og polering til spejlglassfinish. Omdrejningstalområde til slibe-, fleece- og polerbånd kan indstilles variabelt. **Forbedret båndføring**. Rørsliber til smalle radier, kontinuerligt justerbare omdrejningstal til slibning, satinering og højglanspolering. Min. vægafstand 50 mm.

Start-sættet dækker alle standardanvendelser til rør og rørbøjninger: rengøring, fjernelse af mølleskala og ridser, fremstilling af slibemønstre, den bedste satinfinish.

#### Fordel:

- **Effektiv fjernelse af svejsesømme takket være den optimale skærehastighed på slibebåndene.**
- **Trinløs omdrejningstal til slibning, satinfinish og højglanspolering af håndlister, der allerede er monteret.**
- **Fleksible slibebånd tilpasser sig optimalt til smalle rørbøjninger og resulterer dermed i sømløse overflader.**
- **360° perifer slibning i kun 2 trin.**
- **Afbøjningsruller til lille vægafstand (ekstraudstyr).**
- **Genstartsbeskyttelse.**
- **Støvbeskyttet kugleleje.**

#### Leveringsomfang:

- **Rørsliber FEIN RS 17-70 E.**
- **2x10 slibebånd 20x815 mm P120 / P180.**

- **2×10 slibebånd 40×815 mm P120 / P180.**
- **5 fleecebånd 20×820 mm, meget fine.**
- **1 værktøjskuffert.**

**Bemærk:**

Slibevævsblade findes fra nr. 558011.

## Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Båndlængde	815 mm
Bearbejdet rør-Ø	8 - 80 mm
Genstartsspærre	ja
Vægt	4,64 kg
Båndbredde	20; 40 mm
Blød opstart	ja
Producentbetegnelse	RS17-70 E startsæt
Omdrejningstalområde	2700 - 8500 min <sup>-1</sup>
Maks. båndhastighed	9 - 27 mm/s
Kabellængde	4 m
Nominel spænding	230 V
Effektforbrug	1700 W
Emballage	Kuffert
Produkttype	Båndslibemaskine