



Teleskop-universalstige, 4 dele, Antal vanger: 4X6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Multifunktionel enkeltstige, wienerstige og trappestige i én. Arbejdshøjden er justerbar til alle varianter i trinafstande på 280 mm. Trin-/vangeforbindelse udført som meget stabil kvalitetsbøjning. Kompakte transportmål, kan skubbes sammen for at spare plads. Nem at betjene, sikkerhedslammed i aluminium med automatisk låsemekanisme. Sikker højdeindstilling takket være 4 trækgreb i trykstøbt aluminium. Med udfoldelige forlængere til brug som enkeltstige iht. EN 131-1 (ikke ved størrelse 4x3). Forlængere kan foldes ind for at spare plads ved transport eller når den bruges som trappestige.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Vægt	22 kg
Længde, sammenklappet	1,86 m
Trappestige, arbejdshøjde ca.	4,4 m
Dybde, sammenklappet	0,21 m

Trin, udførelse	Sprosse
Enkeltstige, arbejdshøjde ca.	7,1 m
Bredde, sammenklappet	0,78 m
Stigelængde, kørt ud	6,4 m
Antal trin	4×6
Norm	DIN EN 131-2
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige