



Teleskop-universalstige, 4 dele, Antal vanger: 4X5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966111 4X5
GTIN	4003866413843
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Multifunktionel enkeltstige, wienerstige og trappestige i én. Arbejdshøjden er justerbar til alle varianter i trinafstande på 280 mm. Trin-/vangeforbindelse udført som meget stabil kvalitetsbøjning. Kompakte transportmål, kan skubbes sammen for at spare plads. Nem at betjene, sikkerhedslammed i aluminium med automatisk låsemekanisme. Sikker højdeindstilling takket være 4 trækgreb i trykstøbt aluminium. Med udfoldelige forlængere til brug som enkeltstige iht. EN 131-1 (ikke ved størrelse 4x3). Forlængere kan foldes ind for at spare plads ved transport eller når den bruges som trappestige.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
Trappestige, arbejdshøjde ca.	3,85 m
Længde, sammenklappet	1,58 m
Antal trin	4x5

Dybde, sammenklappet	0,21 m
Norm	DIN EN 131-2
Bredde, sammenklappet	0,71 m
Enkeltstige, arbejdsøjde ca.	6,05 m
Trin, udførelse	Sprosse
Stigelængde, kørt ud	5,3 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige