

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Indhold (ml eller l): 200**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088004 200
GTIN	4067263120537
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnede til brug i fødevarerindustrien.

Affedtningsmiddel og Finisher til den hurtige, daglige fjernelse af bearbejdningsolie, rustbeskyttelse, fin voks, emulsioner, limrester og andet snavs. Opfylder de højeste krav til renlighed, specielt før lakering, coating og limning. Markant reduktion af VOC sammenlignet med konventionelle opløsningsmidler. 200 liters kunststof-tønde.

Finisher er et alternativ til opløsningsmidler, koldrengøringsmidler eller cellulosefortynder. De tilføjede korrosionsinhibitorer giver midlertidig rustbeskyttelse. Sammenlignet med almindelige vandholdige rengøringsmidler fordampes det hurtigere.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes manuelt.**
- **Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Tæthed	0,99 g/cm ³
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Flammepunkt	38 °C

pH-værdi	11,4
Form	flydende
Udførelse	tønde
Indhold	200 l
Farve	transparent
Kogepunkt	80 °C
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel