

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Indhold (ml eller l): 200**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088001 200
GTIN	4067263120568
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnede til brug i fødevarerindustrien.

Fleksibelt affedtningmiddel til hurtig fjernelse af olier, emulsioner og fedtstoffer. Kan blandes med vand til 1:10. 200 liters kunststofbøtte.

Flex Cleaner er desuden egnede til anvendelse i højtryksrensere og gulvrenningsanlæg uden at danne særligt meget skum, så det kan bruges fleksibelt på alle de steder, hvor skum kan være forstyrrende. Under rengøring beskyttes bl.a. aluminium og messingoverflader op til 75 °C mod anløbning. Rengøringsmidlet giver også en midlertidig rustbeskyttelse. Ved manuel anvendelse sprøjtes rengøringsmidlet på og tørres af med en klud efter kort tid. Ved anvendelse i fødevarerindustrien skylles overfladen af med en tilstrækkelig mængde vand efter rengøringen.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes både manuelt og maskinelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**
- **Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Lagertemperatur	2 - 35 °C
pH-værdi	9

Indhold	200 l
Kogepunkt	100 °C
Tæthed	1,01 g/cm ³
Farve	transparent
Form	flydende
Udførelse	tønde
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel