



6-kantet skruebit, 3/8 tomme isoleret, sekskant: 5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637689 5
GTIN	4067263112785
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Med kunststofisolering **op til 1000 V** iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

DIN 7422.

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer (nr. 637681 – 637689) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Teknisk beskrivelse

Ikke-isoleret klingelængde	16 mm
Længde	75 mm
sekskant	5 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere
Overflade	kunststofisoleret
med kuglehoved	nej
med holdering.	nej
Produkttype	Topnøgleindsats

