



Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme, med uddriver isoleret, Type: 3/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637681 3/8
GTIN	4067263120711
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Med kunststofisolering **op til 1000 V** iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer (nr. 637681 – 637689) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Hel længde	200 mm
Overflade	kunststofisoleret
med leddelt hoved	nej
med svinghoved	nej
med hammerfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej
Drejegreb	nej

med trinløs udtrækning	nej
Produkttype	Skralde