

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7525, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212242 ST900
GTIN	4045197554307
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 1003 MOTN

Type: ST900

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 1003 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7525
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	200 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		