

**PU-tekstilslange, blå, Længde 50 m, Indvendig slange-Ø (nominel indvendig diameter): 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080220 8
GTIN	7391390087850
Artikelklasse	08A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange. Fremragende modstandsstyrke mod olie, opløsningsmidler og ikke-vandige opløsninger. Driftstryk 16 bar.

Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C.

Teknisk beskrivelse

Indvendig slange-Ø (nominel indvendig diameter)	8 mm
Materiale	PU-stofslanger
maks. driftstryk	16 bar
Slangelængde	50 m
Farve	blå
Udvendig slange-Ø	12 mm
Produktnavnsegenskab	Længde 50 m
Produkttype	Slange

Tilbehør

SikkerhedskoblingerStream-Line Slangetilslutning
indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 8 mm

080297 8