


Garant**Elektronisk momenttestapparat, Maks. moment: 12Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	654413 12
GTIN	4067263152422
Artikelklasse	61D

Beskrivelse**Udførelse:**

Til brug sammen med mekaniske og digitale momentnøgler fra store producenter (ikke HCT) og skruetrækkere, indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning, venstre- og højredrejende momentnøgler og -skruetrækkere.

- **Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2,8 tommeres TFT-display med dobbelt-skala. Med hukommelsesindikator.**
- **Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt) og 20 konfigurerbare testopgaver.**
- **Tilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak) og spidsværdivisning (Peak-Hold).**
- **Montering: Kan fastgøres på jævne overflader (borde, vægge osv.) vha. 4 skruer (M10).**
- **3 udsparinger til sikker opbevaring af adaptere (forstørrelsesstykke).**
- **Dataudgang: Mulig via USB-C. Dataene kan eksporteres som .csv-fil.**
- **Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af testopgaver. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert testudførelse efter indtastning af adgangskoden.**
- **Advarselssignaler: Optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Det akustiske advarselssignal kan deaktiveres efter ønske.**

- **Beskyttelsesklasse IP40**
- **Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.**
- **Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.**
- **Visning af softwareversion med serienummer og dato for sidste kalibrering. Datoen for den næste kalibrering kan indstilles på momenttestapparatet.**

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Nøjagtighed:

Med uret og mod uret: +/- 1 %.

Leveringsomfang:

USB-C-datakabel(1,8 m), strømforsyning, landeadapter (type A, C, G og I), overensstemmelsesattest. Inklusive stabil kunststofkuffert. Inkl. forstørrelsesstykke nr. 649550 str. 1 (1/4 tomme til 3/8 tomme) og forbindelsesskaft nr. 650006 str. 3.

Bemærk:

Passende yderligere adaptore fås under nr. 649550 og nr. 650006.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±1 %
Displayenhed, dybde	161 mm
Måleområde	1 - 12 Nm
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 40
Maks. moment	12 Nm
Vægt	3 kg
Firkantholder	3/8 tommer
Opløsning	0,01 Nm
Displayenhed, bredde	146 mm
Displayenhed, højde	86 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler
Maks. moment 400/2 Nm

020140 400/2

DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -
føler Maks. moment 1000/2 Nm

020150 1000/2

DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -
føler Maks. moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2