

Garant**RDHT 12T3 MOFN Positiv, HU7710, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212260 ALU
GTIN	4045197303714
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHT 12T3 MOFN

Type: ALU

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHT 12T3 MOFN
Skæremateriale	HM
Type	HU7710
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning