



High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
maks. skæredybde $a_{p,maks}$ ved LD-geometri	3,5 mm
Holdegevind M	M16
Vendeplatteskrue	229717 (15IP; 3,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	SOMT..
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	1,5 mm
Vendeplattestørrelse	10
Ø D_3	18 mm
Skær-Ø D_c	35 mm

Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	53 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,19 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229717
--------------	--------