



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNC: 10-24



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	137868 10-24
GTIN	4067263162322
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **HSS-E**

Anvendelse:

Til **UNC-gevind, groft** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	12 mm
Gevind-Ø	4,83 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Skaftfirkant □	4,9 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	3,9 mm
Antal skær Z	3
Gevindstørrelse	10-24 UNC

Gevindtype	UNC
Norm	DIN 371
Serie	CleverTap
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		