



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNC: 7/16-14



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	137868 7/16-14
GTIN	4067263162360
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **HSS-E**

#### Anvendelse:

Til **UNC-gevind, groft** ASME – B1.1.

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	9,4 mm
Samlet længde L	100 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	7/16-14 UNC
Gevinddybde	27,78 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	11,11 mm
Gevindstigning	1,814 mm

Skafftirkant □	6,2 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Serie	CleverTap
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		