



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	131265 M16
GTIN	4067263161578
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Med skæreansnit.

#### HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

#### HSS-E

### Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	14 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	16 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	32 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Gevindstørrelse	M16
Samlet længde L	110 mm

Norm	DIN 376
Gevindstigning	2 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		