



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	131265 M3
GTIN	4067263152392
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivelse

Skafftirkant <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Antal skær Z	3
Gevindstørrelse	M3
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Skafft-Ø D _s	3,5 mm
Gevinddybde	6 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,5 mm

Samlet længde L	56 mm
Gevind-Ø	3 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		