

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131265 M20
GTIN	4067263161585
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	20 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	2,5 mm
Samlet længde L	140 mm
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s	16 mm
Gevinddybde	40 mm
Gevindstørrelse	M20
Norm	DIN 376

Skafftirkant □	12 mm
Kernehul-Ø	17,5 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		