

**Garant****RDHT 12T3 Diamantbelagt, positiv, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212261 ALU
GTIN	4045197555687
Artikelklasse	21B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHT 12T3

Type: ALU

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHT 12T3
Skæremateriale	HM
Type	HB7810
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,22 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning