



MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku, Type: 71293861



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Effektivt multitool til hurtigt fremskridt i arbejdet (ved udvidelse og reparation) med mere end 30 dele tilbehør til savning i træ og metal, slibning, fliser og mere.

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Leveringsomfang:

Tilbehørssæt med 30 dele, udsugningsanordning og L-BOXX.

Inklusiv lader og 2× AMPShare Li-Ion batteripakker (18 V / 4 Ah). 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× HM-savklinge (Ø 75 mm), 1× HM-træfil (trekantet), 1× spartel, 1× slibeplade, perforeret, 5× slibebark, perforeret (K 60, 80, 120, 180), 1× udsugningsanordning, 1× hurtiglader GAL 1880 CV, 2× li-ion-batteripakker (18 V / 4 Ah), 1× kunststof-værktøjskuffert (L-Boxx 136).

Bemærk:

Passende akkuer finder du under nr. 073851 – 073858.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder	Starlock, Starlock Plus
Batterispænding	18 V
Vægt	1,8 kg
Svingningstal	11000 - 18500 min ⁻¹
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Akku-kapacitet	4 Ah
Amplitude (oscillationsbevægelse)	2 × 1,7 grader
Producentbetegnelse	AMM 500 PLUS TOP
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

Tilbehør

Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077865 90
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-savklingsesortiment, MiniCut3 dele Udførelse SET	077859 SET
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsavklinge, diamant Savklinge-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077829 90
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077867 90
Savklinge, komplet HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077835 85
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077838 100
Segmentsavklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077836 85

Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077830 75
Savklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077834 85
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-savklingsesortiment, træ + metal 6 dele Udførelse SET	077848 SET
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsavklinge, HM Savklinge-Ø 90 mm	077828 90
Segmentsavklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077827 100
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 85 mm	077838 85
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077865 75