



## High-performance-fræser MFH Harrier, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 35/2Lmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222050 35/2L
GTIN	4960664707607
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningsstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

#### Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

### Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Vendeplatteskrue	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1,5 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	200 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	50 mm
Antal skær Z	2
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Vendeplattestørrelse	10
passende vendeskærplatter	SOMT..

maks. skærddybde $a_{p\text{ maks}}$ ved LD-geometri	3,5 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	53 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,19 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	17,4 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	10 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229717
--------------	--------