



PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 8m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080240 8
GTIN	7391390134486
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C. PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8 x 12 mm 8 m ISO B.

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling nr.080285 og stål-nippel nr.080290.

Teknisk beskrivelse

Materiale	PU-spiralslange
Udvendig slange-Ø	12 mm
Anvendelig slangelængde	8 m
Indvendig slange-Ø	8 mm
maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Tilslutning, lynkobling	1/4 tommer
Farve	blå
maks. sprængtryk	35 bar

Produkttype

Slange

TilbehørNippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080290 1/4

SikkerhedskoblingerUdvendigt gevind Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080285 1/4