



Mikro-endoskop stift, Ø1,9 mm, Sondelængde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492771 100
GTIN	4067263129783
Artikelklasse	49C

Beskrivelse

Udførelse:

Takket være rør af rustfrit stål og førsteklasses optik specielt egnet til krævende industriopgaver. Metalskaftet og den specielle glasafslutning gør endoskopet ekstremt modstandsdygtigt over for beskadigelser og slitage og sikrer optimal beskyttelse af optikken. Stavlinsesystemet leverer pålidelige, skarpe og lysstærke billeder og har en imponerende maksimal billedskarphed helt ud til kanten med det bredest mulige synsfelt. Synsretninger fra 0° til 120° og åbningsvinkler fra 0° op til 105° til en lang række anvendelser.

Fordel:

- **Optimal billedkvalitet – klar, skarp og lysstærk.**
- **Nøjagtig farvegengivelse.**
- **Indbygget glasfiberlysleder.**
- **Trykbestandighed op til +5 bar (i luft).**
- **Maksimal belastningskapacitet pga. metalskafter.**
- **Bestandighed over for olie, brændstof og opløsningsmidler.**
- **Temperaturbestandighed op til 150 °Celsius (og mere).**
- **Fås i området 1,6 mm til 10 mm.**
- **Lille diameter til visning af små emner og åbninger.**

Specialtilbehør:

LED-lyskilder, objektiv, HD-kamera

Bemærk:

Yderligere sonder med synsretning fra 0° til 120° og en billedåbningsvinkel på 65°-105° kan leveres på anmodning.

Teknisk beskrivelse

Billedåbningsvinkel	90 grader
Synsretning	0 grader
Sonde-Ø	1,9 mm
Produktnavnsegenskab	Ø1,9 mm
Produkttype	Endoskop