

# Yale

## Hejseværk UNO plus med kæde i rundstål, Bæreevne: 0,75t



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust og kompakt konstruktion i pladestål. Letgående **kædefrikobling**. Kædestyr til problemløst kædeforløb.

#### Anvendelse:

Standard-universalmaskine til handy, alsidig anvendelse.

#### Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlastrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlastrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

**Glidekoblingen** (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

**ATEX-udførelse fås på forespørgsel**

### Teknisk beskrivelse

Kædefrikobling	ja
Bæreevne	750 kg
Løftkraft ved nom. last	22 daN
Hus, materiale	Pladestål
Antal kædestreng	1
Normalløftehøjde	1,5 m
Bæreevne t	0,75 t
Vægt	6,3 kg
Produkttype	Hejseværk / kædeetræk