

**X.LT...ER-D41, X500, Vendeplattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221938 16
GTIN	4059782506190
Artikelklasse	28F

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	16
Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	XELT160512-ER-D41
Programmeringsradius ved a_p maks.	4,18 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	X500
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 - 1 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		