

**Snittapbit, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130992 M4
GTIN	4067263295839
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:**

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Teknisk beskrivelse

Gevindstandard	DIN 13
Skærlængde L_c	11 mm
Skæreretning	højre
Samlet længde L	35 mm
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Fristilling- $\varnothing D_1$	2,9 mm
Kernehul- \varnothing	3,3 mm
Norm	Fabriksstandard
Skærfasform	B
Gevindstigning	0,7 mm
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapbit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		