

**Snittapbit, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130992 M8
GTIN	4067263295860
Artikelklasse	12H

**Beskrivelse****Udførelse:**

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

**Teknisk beskrivelse**

Skærfasform	B
Kernehul-Ø	6,8 mm
Samlet længde L	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Gevindstigning	1,25 mm
Fristilling-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Gevindstandard	DIN 13
Skærlængde L <sub>c</sub>	18 mm
Skæreretning	højre
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapbit

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		