



Snittapbit, vaporiseret, M: M5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130992 M5
GTIN	4067263295846
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	36 mm
Skæreretning	højre
Gevindstandard	DIN 13
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Fristilling-Ø D ₁	3,8 mm
Norm	Fabriksstandard
Skærlængde L _c	16 mm
Skærfasform	B
Gevindstigning	0,8 mm
Kernehul-Ø	4,2 mm
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapbit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		