



## High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222060 25/2
GTIN	4960664712458
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

#### Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	35 mm
Holdegevind M	M12
Ø $D_3$	8 mm
Vendeplattestørrelse	10
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	1,5 mm
Vendeplatteskrue	229717 (15IP; 3,5 Nm)
maks. skæredybde $a_{p maks}$ ved LD-geometri	3,5 mm
passende vendeskærplatter	SOMT..

Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	7,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	33 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,79 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229717
--------------	--------