



Stofklæbebånd, grå, Type: 48X50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

tesa® 74662 duct tape her en fremragende klæbekraft også på ru og støvede underlag. Den er vandfast, blødt og fleksibelt. Ideel til tætning af rør og ledninger samt til arbejde på puds og murværk. Den kan let rives over med hånden både på langs og på tværs.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Nye mål: Stofklæbebåndet tesa 74662 er 2 mm bredere (50x50)!

Teknisk beskrivelse

Klæbebåndstype	enkeltsidet
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Tætning

Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Fastgørelse
Bemærk	vandafvisende
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	overriveligt med hånden
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Bredde	50 mm
temperaturbestandig op til	60 °C
Bæremateriale	PE-film
Strækevne	19 %
Længde	50 m
Klæbekraft på stål	0,44 N/mm
Farve	grå
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Stoffinhed	27 mesh
Klæbemiddel	Syntesegummi
Trækstyrke	3 N/mm
Tykkelse	0,215 mm
Med liner	nej
Producentbetegnelse	duct tape 74662
Produktnavnsegenskab	grå
Produkttype	Klæbebånd