

**Stofklæbebånd, sort, Type: 48X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

tesa® 74662 duct tape her en fremragende klæbekraft også på ru og støvede underlag. Den er vandfast, blødt og fleksibelt. Ideel til tætning af rør og ledninger samt til arbejde på puds og murværk. Den kan let rives over med hånden både på langs og på tværs.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Nye mål: Stofklæbebåndet tesa 74662 er 2 mm bredere (50×50)!

Teknisk beskrivelse

Bæremateriale	PE-film
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling

Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Klæbning
Længde	50 m
Klæbekraft på stål	0,44 N/mm
Producentbetegnelse	duct tape 74662
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Bemærk	overriveligt med hånden
Bemærk	vandafvisende
Bemærk	blødt at påføre
Klæbemiddel	Syntesegummi
Tykkelse	0,215 mm
Trækstyrke	3 N/mm
Farve	sort
temperaturbestandig op til	60 °C
Strækevne	19 %
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Stoffinhed	27 mesh
Bredde	38 mm
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Med liner	nej
Produktnavnsegenskab	sort
Produkttype	Klæbebånd