



## MultiMaster MM 700 Max Top 0-version, Type: 71293663



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Bedst egnet multiTool til maksimalt fremskridt i arbejdet ved udvidelse og renovering med bimetall-savklinge til træ, metal og plast. Takket være værktøjsholderen StarlockMax har du adgang til ca. 180 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.

#### Leveringsomfang:

2× E-Cut Standard savklinger curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-savklinger curved (65 mm), 1× E-Cut Precision savklinge (35 mm), 1× E-Cut Precision savklinge (65 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (32 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× segmenteret savklinge (Ø 85 mm), 1× HM segmentsavklinge, 1× HM træfil (trekantet), 1× spartel, 1× skærekniv, paddehatteformet, 1× multi-kniv, 1× slibeplade, perforeret, 10× slibebark, perforeret (K 60, 80, 120, 180), 1× udsugningsanordning, 1× kunststof-værktøjskuffert (L-Boxx 136). 0-version (uden akku).

## Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Svingningstal	10 - 19500 min <sup>-1</sup>
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

## Tilbehør

HM-rasper, trekantet	077888
E-Cut-savklinge, standard, 5 dele Skærebredde 35 mm	077840 35
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077830 90
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 85 mm	077838 85
Savklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077834 85
E-Cut-savklinge, bimetal, Fine Skærebredde 30 mm	077857 30
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 32 mm	077884 32
E-Cut-savklinge, diamant, 1,2 mm	077887
E-Cut-savklinge, standard, curved Skærebredde 50 mm	077870 50
E-Cut-savklingsesortiment, MiniCut3 dele Udførelse SET	077859 SET
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 42 mm	077884 42
Segmentsavklinge, HM Savklinge-Ø 90 mm	077828 90
E-Cut-savklinge, standard Skærebredde 35 mm	077844 35
E-Cut-savklinge, diamant, SLP-holder Skærebredde 35 mm	077849 35

Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-savklinge, standard, 5 dele Skærebredde 65 mm	077840 65
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077838 100
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077865 90
E-Cut-savklinge, Carbide Pro Skærebredde 35 mm	077893 35
E-Cut-savklinge, standard Skærebredde 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max TopBatteri Type 71293462	077805 71293462
E-Cut-savklinge, HM, SLP-holder Skærebredde 35 mm	077858 35
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077839 85
E-Cut-savklinge, bimetal, Universal Skærebredde 44 mm	077856 44
Segmentsavklinge, diamant Savklinge-Ø 90 mm	077868 90
E-Cut-savklinge, Carbide-Pro Skærebredde 35 mm	077891 35
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsavklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077827 100
E-Cut-savklinge, standard, curved Skærebredde 35 mm	077870 35
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-savklinge, diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 20 mm	077847 20
E-Cut-savklinge, diamant Skærebredde 44 mm	077885 44
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-savklinge, bimetal, Precision Skærebredde 35 mm	077850 35
E-Cut-savklingsesortiment, træ + metal 6 dele Udførelse SET	077848 SET
Segmentsavklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077836 85
Savklinge, komplet HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077835 85
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077830 75
Li-ion-akku ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073856 C18
Akku-startsæt ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073867 C18