



Blæse- og sprøjtepistol, indstillelig Lufttilslutning



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080252
GTIN	7391390264053
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.

Blæse- og væskepistol med stråledyse, **indstillelig stråle** (koncentreret til bred) **regulerbar gennemstrømning** (luft: 200–1200 l/min., væske: 7– 46 l/min).

Inklusive stålstiknippel 1/4".

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. Ø 7,6 mm, europofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.

Teknisk beskrivelse

Gennemstrømningsværdi	200 - 1200 l/min
Gennemstrømningsværdi, væske	7 - 46 l/min
Gennemstrømningsværdi, luft	200 - 1200 l/min
Produkttype	pistol

