



## High-performance-fræser MFH Harrier, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222065 100/7
GTIN	4960664707775
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

#### Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

### Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vendeplattestørrelse	14
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Ø $D_3$	76 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT..

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	2 mm
Skær-Ø $D_c$	100 mm
maks. skæredybde $a_{p,max}$ ved LD-geometri	5 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Antal skær Z	7
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	176 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	198 mm
Rampinglængde L for $a_{maks}$	75 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,28 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	10 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Spændeskruer	229719
--------------	--------