



## High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222060 32/2
GTIN	4960664712472
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

#### Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Vendeplattestørrelse	10
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	1,5 mm
Ø $D_3$	15 mm
Vendeplatteskrue	229717 (15IP; 3,5 Nm)
maks. skæredybde $a_{p maks}$ ved LD-geometri	3,5 mm
Holdegevind M	M16
Skær-Ø $D_c$	32 mm

passende vendeskærsplatter	SOMT..
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	14,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,43 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229717
--------------	--------